



Nauhanilkkurit, musta/hopea Black Eagle Safety 40 Mid ESD, S3, EU-kokojärjestelmä: 47



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 092292 47 |
| GTIN | 4044465252211 |
| Tuoteluokka | 04Y |

Kuvaus

Malli:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erytyiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

Standardi:

Moderni ja turvallinen nauhakenkä, klassinen nauhoitus ja GORE-TEX®-kalvo poikkeuksellisen mukavaa ilmanvaihtoa varten. Vedenpitävä ja hengittävä.

- **Pintamateriaali mikrokuitua/tekstiiliä.**
- **Hankausta kestävä, hengittävä vuorimateriaali.**
- **Erytyiset (pestävät) pohjalliset hien johtamiseen.**
- **Liukumaton ulkopohja kumia.**
- **Kantapehmuste PU-vaahtoa.**
- **ESD-kelpoinen.**

Standardi:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Huomautus:

Varastotuotteena EU-koot 39–46, tilaustuotteena EU-koot 35–51.

sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Suojausluokka: S3

Varvassuojuksen materiaali: Komposiitti

Naulaanastumissuojaus: tekstiili

Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste): Yli 200 °C

Tekninen kuvaus

| | |
|--|--------------------|
| Suojausluokka | S3 |
| Naulaanastumissuojaus | tekstiili |
| Ulkopohjan reagointi kosketuslämpöön (ulkopohjan sulamispiste) | Yli 200 °C |
| Varvassuojuksen materiaali | Komposiitti |
| EU-kokojärjestelmä | 47 |
| Sarja | Black Eagle Safety |
| Sukupuoli | Miehille |
| sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD |
| Tuotetyyppi | Turvasaappaat |