



Putkihylsyavain, Avainkoko: 16X17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	620120 16X17
GTIN	4045197438119
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

Tekninen kuvaus

Reiän vääntö-tangon Ø	10,5 mm
Kokonaispituus	150 mm
Avainkoko ₁	16 mm
Avainkoko ₂	17 mm
Standardi	DIN 896 B
Raaka-aine	Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 10X200 mm	621600 10X200
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245