



Endoskooppianturi, joustava, Ø 5,5 mm, Anturin pituus: 1000mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	492937 1000
GTIN	4045197894540
Tuoteluokka	42L

Kuvaus

Malli:

Vankka, vesitiivis anturipää (IP67) jaloterästä, mukana himmennettävät, valkoiset LED-valot. Kuvasuunta 0°.

Koko anturi on metallipunotun suojaletkun ansiosta erittäin kestävä koko pituudeltaan. Soveltuu erityisesti teräväreunaisiin valuosiin. Erittäin joustava. Kuvakulman laajuus 90°.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Sopii vaikeapääsyisten tilojen tarkastamiseen, esim. **autoteollisuudessa**: moottori, vaihteisto, säiliö, kori, kojelauta, valvoja. **Lentoliikenne**: moottorit, turbiinit, johtojärjestelmät.

Rakentaminen: rakennusmateriaalin, vesivaurioiden, tuholaisvahinkojen arviointi.

Putkirakennus: hitsaussaumamat, vierasesineet, vuodot. **Hydrauliikkajärjestelmät**: sylinterit, vuodot. **Lämmitys-, saniteetti-, ilmastointijärjestelmät**: uunit, kamiinat, boilerit, ilmastointilaitteet, likavesijärjestelmät. **Tuholaistorjunta**: mehiläispesät, ampiaispesät, linnunpesät, hyönteiset. **Poliisi, tulli**: ajoneuvotarkastukset, tavaratarkastukset.

Sopii:

Kaikki endoskooppimallit nro 492923; 492924; 492925; 492928.

Huomautus:

Lisää anturityyppejä (30 m:iin saakka), joissa eri anturipään-Ø ja kuvasuunta tilattavissa erikseen.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 67
Kameran resoluutio	640×480 px
Tuotenimen määrite	Ø 5,5 mm

Tuotetyyppi

Sondi