

**Kuppi-hiomalaikka, keraaminen, H×S×K (mm), 100×50×20, Tyyppi: EK80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597025 EK80
GTIN	9003175682652
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Kuppihiomalaikka ja: **Jalokorundi, valkoinen. Spesifikaatio: SD83AII7PVK3F steel universal.**

Etu:

Kehän puoli kyllästetty keinohartsilla, parempi särmän kestävyys. **Kehän puoli kyllästetty keinohartsilla**, parempi särmän kestävyys.

Käyttö:

- Yleiskäyttöinen lastuamistyökalujen, kuten porat, jyrsimet jne. jälkihiontaan.
- Märkähionnassa suositellaan käytettäväksi emulsiota / hiontaöljyä.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aine	jalokorundi, valkoinen
Koostumus	SD83AII7PVK3F steel universal
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta

Muoto	6
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	50 mm
Tuotenimen määrite	100×50×20
Reiän Ø H	20 mm
Seinämän paksuus W	10 mm
Pohjan paksuus E	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka