

**Kuppi-hiomalaikka, keraaminen, H×S×K (mm), 100×50×20, Tyyppi: SK80****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597025 SK80
GTIN	9003170028196
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Kuppihiomalaikka ja: **Sintrattu korundi**, hieno raekoko 80, runsasseosteisille teräksille **enintään 67 HRC**. **Tyypimerkinnät: 454A801N5V3U5 steel high alloyed**.

Etu:

Kehän puoli kyllästetty keinohartsilla, parempi särmän kestävyys. **Kehän puoli kyllästetty keinohartsilla**, parempi särmän kestävyys.

Käyttö:

- Yleiskäyttöinen lastuamistyökalujen, kuten porat, jyrsimet jne. jälkihiontaan.
- Märkähionnassa suositellaan käytettäväksi emulsiota / hiontaöljyä.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	80
Hioma-aineen lyhenne	A
Hioma-aine	sintrattu korundi
Koostumus	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta

Muoto	6
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	50 mm
Tuotenimen määrite	100×50×20
Reiän Ø H	20 mm
Seinämän paksuus W	10 mm
Pohjan paksuus E	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka