

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 9mm**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 650130 9 |
| GTIN | 4991644317943 |
| Tuoteluokka | 63R |

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien kylkiin ja suojaa herkkiä kulmia. Holkkien kiinnittyminen ruuveihin estetään luotettavasti.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|--|
| Avainkoko | 9 mm |
| Ø poistopuolella | 14,5 mm |
| Pituus | 32 mm |
| Vääntönelikulma | 3/8 tuuma |
| Irrotusprofiili | Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive |
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä |

Tuotetyyppi

Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän 10 osaa Tyyppi 1

650790 1

Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 18 mm

650800 18

Varmistuspuristimienulosvetäjä

650785

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X14 mm

650900 2,5X14