

**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650050 8
GTIN	4045197214560
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita **AS-drive**-profiilia vastaavasti.

**Standardi:****DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	25 mm
Ø poistopuolella	12,8 mm
Avainkoko	8 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

