



## Putkihylsy-avainsarja, Avainten määrä: 8/1



### Tilaustiedot

Tilausnumero	620320 8/1
GTIN	4045197438324
Tuoteluokka	62C

### Kuvaus

**Malli:**

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

**Standardi:**

**DIN 896 B**

**Raaka-aine:**

Nuorrutusteräsputki, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 putkihylsyavain nro 620120: Koot 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18x21; 19x22

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	8
Vääntötankojen lkm	1
Pakkaus	Muovitasku
Standardi	DIN 896 B
Raaka-aine	Nuorrutusteräsputki, kromattu
Pinta	kromattu

Tuotetyyppi

Holkkiavain

## Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 8X180 mm	621600 8X180
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	621600 6X160
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm	621800 175
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 12X250 mm	621600 12X250
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 10X200 mm	621600 10X200
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180
Putkihylsyavain Avainkoko 14X15 mm	620120 14X15
Putkihylsyavain Avainkoko 8X9 mm	620120 8X9
Putkihylsyavain Avainkoko 6X7 mm	620120 6X7
Putkihylsyavain Avainkoko 16X17 mm	620120 16X17
Putkihylsyavain Avainkoko 12X13 mm	620120 12X13
Putkihylsyavain Avainkoko 10X11 mm	620120 10X11
Putkihylsyavain Avainkoko 18X21 mm	620120 18X21
Putkihylsyavain Avainkoko 19X22 mm	620120 19X22