

**Koken****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650130 13
GTIN	4991644317981
Tuoteluokka	63R

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien kylkiin ja suojaa herkkiä kulmia. Holkkien kiinnittyminen ruuveihin estetään luotettavasti.

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Huomautus:**

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	13 mm
Pituus	32 mm
Ø poistopuolella	19,5 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive

soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

## Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 2	650790 2
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm	650800 22