

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa magneetilla, Avainkoko: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650050 10
GTIN	4045197214577
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita **AS-drive**-profiilia vastaavasti.

Standardi:**DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	10 mm
Pituus	28 mm
Ø poistopuolella	15,3 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

