



Putkihylysy-avainsarja, Avainten määrä: 11/3



Tilaustiedot

Tilausnumero	620320 11/3
GTIN	4045197438836
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

Standardi:

DIN 896 B

Raaka-aine:

Nuorrutesteräsputki, kromattu.

Toimituksen sisältö:

à 1 putkihylysyavain nro 620120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×32; 30×34

Tekninen kuvaus

Vääntötankojen lkm	3
Avainten määrä	11
Pakkaus	Muovitasku
Standardi	DIN 896 B
Raaka-aine	Nuorrutesteräsputki, kromattu

Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

Tarvikkeet

Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 6X160 mm	621600 6X160
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 14X320 mm	621600 14X320
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 16X400 mm	621600 16X400
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 10X200 mm	621600 10X200
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 12X250 mm	621600 12X250
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 245 mm	621800 245
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 180 mm	621800 180
Porrastettu vääntötanko Kokonaispituus 175 mm	621800 175
Vääntötanko, lieriömäinen Ø×Kokonaispituus 8X180 mm	621600 8X180
Putkihylsyavain Avainkoko 14X15 mm	620120 14X15
Putkihylsyavain Avainkoko 21X24 mm	620120 21X24
Putkihylsyavain Avainkoko 10X11 mm	620120 10X11
Putkihylsyavain Avainkoko 12X13 mm	620120 12X13
Putkihylsyavain Avainkoko 18X19 mm	620120 18X19
Putkihylsyavain Avainkoko 30X34 mm	620120 30X34
Putkihylsyavain Avainkoko 6X7 mm	620120 6X7
Putkihylsyavain Avainkoko 8X9 mm	620120 8X9
Putkihylsyavain Avainkoko 20X22 mm	620120 20X22
Putkihylsyavain Avainkoko 27X32 mm	620120 27X32
Putkihylsyavain Avainkoko 16X17 mm	620120 16X17