

LOCTITE**pikaliima, 20 g, Valmistajan tunnus: 496_DIE****Tilaustiedot**

Tilausnumero	083352 496_DIE
GTIN	4058093011843
Tuoteluokka	04L

Kuvaus**Malli:**

Yleiskäyttöinen erilaisten materiaalien liittämiseen. Nopea kovettuminen ja siistit, lähes näkymättömät liitokset. Hyvä lujuus – usein suurempi kuin liitettävien materiaalien. Kovettuu ilmankosteuden vaikutuksesta.

Käyttö:

Yleispikaliima lähes kaikille materiaaleille. Soveltuu parhaiten **metalleille**. Kokoon 401 verrattuna lujempi ja vähemmän lämpöstabiili.

Huomautus:

Ei saatavissa kaikissa maissa. Pikatoimitukset eivät ole mahdollisia.

Vaarallisen aineen tunnus: GHS07 huomio

Valmistajamerkintä: 496

Liiman väri: läpinäkyvä

Viskositeetti (mPa·s, 20 °C): 125 mPa·s

Kosketuslujuusaika: 10 - 30 s

Lämpötila-alue: -40 - 80 °C

Tekninen kuvaus

Lämpötila-alue	-40 - 80 °C
----------------	-------------

Kosketuslujuusaika	10 - 30 s
Liiman väri	läpinäkyvä
Valmistajamerkintä	496
Vaarallisen aineen tunnus	GHS07 huomio
Viskositeetti (mPa·s, 20 °C)	125 mPa·s
Tuotenimen määräite	20 g
Sisältö	20 g