

**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650100 15
GTIN	4045197214676
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

**Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Tekninen kuvaus**

Ø poistopuolella	22 mm
Pituus	30 mm
Avainkoko	15 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

## Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 2	650790 2
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm	650800 22
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa ØxPituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18