

**HOLEX****IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti, Avainkoko: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650052 8
GTIN	4045197214607
Tuoteluokka	62D

**Kuvaus****Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita **AS-drive**-profiilia vastaavasti.

**Etu:**

Ruuvi lukitaan luotettavasti jousilaakeroidulla magneetilla. Samanaikaisesti varmistetaan, että ruuvin pää tarttuu aina täydellisesti. Auki väännetty ruuvi tai mutteri voidaan poistaa helposti jousen avulla.

**Standardi:****DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

**Tekninen kuvaus**

Pituus	50 mm
Ø poistopuolella	12,5 mm
Avainkoko	8 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä

Tuotetyyppi

Avainhylsy