

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa, Avainkoko: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	650100 16
GTIN	4045197214683
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

Avainkoko	16 mm
Ø poistopuolella	24 mm
Pituus	30 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	6-kulmainen holkkiavain
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm	650800 22
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän 10 osaa Tyyppi 2	650790 2
Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Varmistuspuristimien ulosvetäjä	650785