

Koken**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 3/8 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 17mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	650130 17
GTIN	4991644318025
Tuoteluokka	63R

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Surface Drive -profiili tarttuu ruuvien kylkiin ja suojaa herkkiä kulmia. Holkkien kiinnittyminen ruuveihin estetään luotettavasti.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Huomautus:

Myös muita kokoja ja malleja on haluttaessa saatavissa.

Tekninen kuvaus

Ø poistopuolella	24,5 mm
Avainkoko	17 mm
Pituus	32 mm
Vääntönelikulma	3/8 tuuma
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive

soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Liitinsokka hylsille, 3/8 tuumaa Ø×Pituus 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Varmistuspuristimienulosvetäjä	650785
Kumirengas 3/8 tuuman hylsille Ø 22 mm	650800 22
Varmistuspuristinsarja 3/8 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän10 osaa Tyyppi 2	650790 2