

**Timantti-lautashiomalaikka H×S×K (mm), 125×25×20, Tyyppi: D126****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597720 D126
GTIN	9003177423116
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella. Hienorakeinen rakenne takaa keskihienon/hienon pinnanlaadun, hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D126
Koostumus	D126C75B DIAGO W-Carbide
Hioma-aineen lyhenne	D
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Hioma-aine	timantti

Muoto	12A2D
Laikan Ø D	125 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	125×25×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	10 mm
Hiomakerroksen korkeus X	3 mm
Tuotetyyppi	Hiomalaikanalusta

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		