

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 6-kulmainen, 1/4 tuumaa pitkä, jousitettu magneetti,
Avainkoko: 13mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 650052 13 |
| GTIN | 4045197214621 |
| Tuoteluokka | 62D |

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita **AS-drive**-profiilia vastaavasti.

Etu:

Ruuvi lukitaan luotettavasti jousilaakeroidulla magneetilla. Samanaikaisesti varmistetaan, että ruuvin pää tarttuu aina täydellisesti. Auki väännetty ruuvi tai mutteri voidaan poistaa helposti jousen avulla.

Standardi:**DIN 3129****Raaka-aine:**

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Pituus | 50 mm |
| Ø poistopuolella | 18,8 mm |
| Avainkoko | 13 mm |
| Vääntönelikulma | 1/4 tuuma |
| Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain |
| soveltuu käytettäväksi koneissa | kyllä |

Tuotetyyppi

Avainhylsy