

**Timantti-lautashiomalaikka H×S×K (mm), 150×25×20, Tyyppi: D126****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597730 D126
GTIN	9003177923586
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella.** Hienorakeinen rakenne takaa keskihienon/hienon pinnanlaadun, hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Käyttö:**

**Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan.** Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	D126
Koostumus	D126C75B DIAGO W-Carbide
Hioma-aineen lyhenne	D
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Hioma-aine	timantti

Muoto	12A2D
Laikan Ø D	150 mm
Laikan leveys T	25 mm
Tuotenimen määrite	150×25×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	10 mm
Hiomakerroksen korkeus X	3 mm
Tuotetyyppi	Hiomalaikanalusta

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		