



Haka-avain jossa nokka, Mutterin ulko-Ø: 135/145mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 628400 135/145 |
| GTIN | 4020772054724 |
| Tuoteluokka | 63Q |

Kuvaus

Malli:

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.
Haka-avain, nokka - DIN 1810 A.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Huomautus:

Koot 135/145; 260/270 DIN-standardista poikkeava paksuus.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|--------------|
| Mutterin ulko-Ø | 135 - 145 mm |
| Kokonaispituus | 385 mm |
| tyyppi | 1810A |
| Valmistajamerkintä | DIN 1810A |
| Tuotetyyppi | Haka-avain |