



IMPACT-pikavaihtoliitin, 1/4 tuumaa



Tilaustiedot

Tilausnumero	650055
GTIN	4045197286109
Tuoteluokka	62D

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121 -standardin mukainen. Säästää ruuveja ja muttereita **AS-drive**-profiilia vastaavasti.

Standardin DIN 3121 mukainen ulkonelikulma, jossa on kaksinkertainen kuulalukitus.

Sisänelikulma standardin DIN 3121 G 6,3 mukainen, reikä ja rengasura.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Vääntönelikulma: 1/4 tuuma

Kokonaispituus: 35 mm

Irrotusnelikulma: 1/4 tuuma

Tekninen kuvaus

Irrotusnelikulma	1/4 tuuma
Kokonaispituus	35 mm

Vääntönelikulma	1/4 tuuma
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa	kyllä
Tuotetyyppi	Pikavaihtoliitin