



Nivelhaka-avain nokalla, Mutterin ulko-Ø: 20-35mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	628000 20-35
GTIN	4020772051730
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus

Malli:

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	165 mm
Mutterin ulko-Ø	20 - 35 mm
tyyppi	775D
Valmistajamerkintä	775D
Tuotetyyppi	Haka-avain