

**Timantti-kuppihiomalaikka D×T×H (mm), 75×20×20, Tyyppi: D126****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597610 D126
GTIN	9003176963248
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella. Hienorakeinen rakenne takaa keskiahionon/hieron pinnanlaadun, hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D126
Hioma-aineen lyhenne	D
Koostumus	D126C75B DIAGO W-Carbide
Hioma-aine	timantti
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta

Muoto	12V9
Laikan Ø D	75 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	75×20×20
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	2 mm
Hiomakerroksen korkeus X	6 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		