

**Nivelhaka-avain nokalla, Mutterin ulko-Ø: 35-60mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 628000 35-60 |
| GTIN | 4020772051747 |
| Tuoteluokka | 63Q |

Kuvaus**Malli:**

Nivelhaka-avaimet, nokka.
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

Käyttö:

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------|------------|
| Mutterin ulko-Ø | 35 - 60 mm |
| Kokonaispituus | 210 mm |
| tyyppi | 775D |
| Valmistajamerkintä | 775D |
| Tuotetyyppi | Haka-avain |