

**Timantti-lautashiomalaikka H×S×K (mm), 125×23×20, Tyyppi: D151****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597750 D151
GTIN	9003177313998
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella. Karkearakeinen rakenne, hyvä poistoteho.

Tekniset tiedot: D151C75B DIAGO W-Carbide.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan. Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D151
Koostumus	D151C75B DIAGO W-Carbide
Hioma-aineen lyhenne	D
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta
Hioma-aine	timantti

Muoto	12A2F
Laikan Ø D	125 mm
Laikan leveys T	23 mm
Tuotenimen määrite	125×23×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	5 mm
Hiomakerroksen korkeus X	4 mm
Tuotetyyppi	Hiomalaikanalusta

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		