

**Katkaisuhiomalaikka H×S×K (mm), 100×1×20****Tilaustiedot**

Tilausnumero	598500
GTIN	9003172021591
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Kuiduttomat, keinohartsiin sidotut korundi-katkaisuhiomalaikat kaikille teräksille ja HSS:lle.

Käyttö:

- Soveltuu katkaisuun kiinteissä katkaisuhiomakoneissa (ilman vahviketta, ts. ei sovellu käsin katkaisuun).
- Työstönopeus 30 – korkeintaan 80 m/s.

Erittely:

A80N4B68 HSS.

Huomautus:

Sahanteroituslaikat tilattavissa erikseen.

Muoto: 41N

Muoto: 41N

Tekninen kuvaus

Hionta-menetelmä	Katkaisu
------------------	----------

Hioma-aine	Korundi, kankaaton, sideaine keinoharts
Hioma-aineen lyhenne	A
Koostumus	A80N4B68 HSS
optimoitu materiaalille	HSS
optimoitu materiaalille	Teräs
Muoto	41N
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	1 mm
Tuotenimen määrite	100×1×20
Reiän Ø H	20 mm
Käyttökone	Kiinteät katkaisukoneet
Suosittelun kierrosnopeus	30 - 50 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		