

**Timantti-kuppihiomalaikka D×T×H (mm), 100×20×20, Tyyppi: D91****Tilaustiedot**

Tilausnumero	597620 D91
GTIN	9003171945409
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Kuppi- ja lautaslaikat timanttihiomakerroksella.** Hienorakeinen rakenne takaa keskihienon/hienon pinnanlaadun, hyvä poistoteho. **Tekniset tiedot: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

**Käyttö:**

**Yleiskäyttöinen työkaluhiontaan kaikissa tavallisissa työkaluhiomakoneissa. Kovametallityökalujen ja lyhytlastuisten, raudattomien materiaalien hiontaan.** Sopii erittäin hyvin kuivahiontaan, voidaan käyttää myös märkähiontaan.

**Tekninen kuvaus**

Rakeisuus	D91
Hioma-aineen lyhenne	D
Koostumus	D91C75B DIAGO W-Carbide
Hioma-aine	timantti
Hionta-menetelmä	Työkaluhionta

Muoto	12V9
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	20 mm
Tuotenimen määrite	100×20×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys W otsapuoli	2 mm
Hiomakerroksen korkeus X	10 mm
Tuotetyyppi	Kuppihiomalaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		