

**Nivelhaka-avain tappi, Suurin Ø / tapin Ø: 230/10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	628100 230/10
GTIN	4020772053109
Tuoteluokka	63Q

Kuvaus**Malli:**

Nivelhaka-avaimet, tapit.

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

Käyttö:

Ristireikämuttereille DIN 1816.

Tekninen kuvaus

Mutterin ulko-Ø	165 - 230 mm
Kokonaispituus	460 mm
suurin Ø	230 mm
Tapin Ø	10 mm
tyyppi	775D
Valmistajamerkintä	776C
Tuotetyyppi	Haka-avain