

**SECUR LAB Labor -katkaisuhiomalaikka H×S×K (mm), 300×2×32, Tyyppi: 60****Tilaustiedot**

Tilausnumero	598730 60
GTIN	9003171672268
Tuoteluokka	53Y

**Kuvaus****Malli:**

**Tehokkaat SECUR LAB -laboratoriokatkaisulaikat**, kuiduton, keinohartsiin sidottu korundirakenne sulaneiden terästen, kaikenlaisten pulveripikaterästen ja kaikkien, eri kovuusasteisten rautametallien katkaisuun. Keskikova katkaisulaikka, materiaalin kovuus noin 20 – 62 HRC (250 – 700 HV). **Tyyppimerkintä: A80-BM.**

**Käyttö:**

- **Metallisen koemateriaalin laboratoriokatkaisu kiinteillä koneilla.**
- **Ainoastaan märkähionta, jäähdytysvoitelu pakollinen.**
- **Työstönopeus 30 – korkeintaan 50 m/s.**
- **Liian suuresta puristusaineesta on seurauksena leikkuukohtaan siirtyminen.**

**Tekninen kuvaus**

Koostumus	A80-BM
Hionta-menetelmä	Katkaisu
Hioma-aine	Korundi, kankaaton, sideaine keinohartsi

Hioma-aineen lyhenne	A
optimoitu materiaalille	INOX
optimoitu materiaalille	Teräs
Muoto	41N
Laikan Ø D	300 mm
Laikan leveys T	2 mm
Tuotenimen määrite	300×2×32
Reiän Ø H	32 mm
Käyttökone	Kiinteät katkaisukoneet
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 1400 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu		
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
INOX	soveltuu		
Ti	sopii rajoituksin		
GG(G)	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		