

**Nivelhaka-avain nokalla, Mutterin ulko-Ø: 155-230mm****Tilaustiedot**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 628000 155-230 |
| GTIN         | 4020772051778  |
| Tuoteluokka  | 63Q            |

**Kuvaus****Malli:**

Nivelhaka-avaimet, nokka.  
Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja niklattu.

**Käyttö:**

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

**Tekninen kuvaus**

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Kokonaispituus     | 460 mm       |
| Mutterin ulko-Ø    | 155 - 230 mm |
| tyyppi             | 775D         |
| Valmistajamerkintä | 775D         |
| Tuotetyyppi        | Haka-avain   |