



Kahvalliset timanttihiomalaikan oikaisimet, Mitat: 40X5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	599200 40X5
GTIN	9003172495644
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Juotettu, laadukas monirae-timanttisegmentti, pitkä käyttöikä, kätevä muovikahva.

Vasaramuoto, kehäpinnan oikaisu.

Käyttö:

Keraamisten hiomalaikkojen tarkkaan suoristamiseen ja muotoiluun.

Tekninen kuvaus

Timanttipaino	3,5 kt
Mitat	40x5 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Kokonaispituus	220 mm
Tuotetyyppi	Oikaisimet