



## Nivelhaka-avain, jaloterästä nokalla, Mutterin ulko-Ø: 20-35mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	627990 20-35
GTIN	4020772052188
Tuoteluokka	63Q

### Kuvaus

**Malli:**

Nivelhaka-avaimet, nokka.  
Nirosta jaloterästä, ruostumaton.

**Käyttö:**

Uramuttereille DIN 1804 ja rullalaakerimuttereille DIN 981.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	165 mm
Mutterin ulko-Ø	20 - 35 mm
tyyppi	775
Valmistajamerkintä	775NI
Raaka-aine	INOX
Tuotetyyppi	Haka-avain