

**Nivelhaka-avain tappi, Suurin Ø / tapin Ø: 22/2,5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	628100 22/2,5
GTIN	4020772053055
Tuoteluokka	63Q

**Kuvaus****Malli:**

Nivelhaka-avaimet, tapit.

Erikoisterästä, tukipinta hiottu, karkaistu ja mustaksi hehkutettu.

**Käyttö:**

Ristireikämuttereille DIN 1816.

**Tekninen kuvaus**

Tapin Ø	2,5 mm
suurin Ø	22 mm
Mutterin ulko-Ø	16 - 22 mm
Kokonaispituus	135 mm
tyyppi	775D
Valmistajamerkintä	776C
Tuotetyyppi	Haka-avain