

**Timantti-katkaisuhiomalaikka H×S×K (mm), 100×1×20, Tyyppi: D126****Tilaustiedot**

Tilausnumero	598600 D126
GTIN	9003171006605
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Tehokas katkaisulaikka timanttipinta keinohartsisidoksessa, pitkä käyttöikä ja hyvä leikkaavuus
Tyyppimerkinnot: D126/D151C100B-W-Carbide.

Käyttö:

- **Soveltuu kovametallin katkaisuun kiinteissä katkaisuhiomakoneissa.**
- **Suosittellemme märkähiontaa (käyttöikä, lämpötila, teho).**
- **Työstönopeus 20–40 m/s.**

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	D126
Koostumus	D126C100B-W-Carbide
Hionta-menetelmä	Katkaisu
Hioma-aine	timantti
Hioma-aineen lyhenne	D
optimoitu materiaalille	Kovametalli

Muoto	1A1R
Laikan Ø D	100 mm
Laikan leveys T	1 mm
Tuotenimen määrite	100×1×20
Reiän Ø H	20 mm
Hiomakerroksen leveys U	1 mm
Hiomakerroksen korkeus X	5 mm
Käyttökone	Kiinteät katkaisukoneet
Suositteltu kierrosnopeus	20 - 40 m/s
Tuotetyyppi	Katkaisulaikka

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Kovametalli	soveltuu		
Muovi, lasikuitumuovi	sopii rajoituksin		
kivi	sopii rajoituksin		
märkä enintään	soveltuu		
kuiva	sopii rajoituksin		