



## Timanttioikaisin - lieriömäinen, Timanttipaino: 1,5kt



### Tilaustiedot

Tilausnumero	599700 1,5
GTIN	9003174460824
Tuoteluokka	53Y

### Kuvaus

#### Malli:

Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan **kertakäyttöisiä**, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista). Kertakäyttöinen **yksijyväinen** timanttioikaisin.

#### Käyttö:

Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähditysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2xD) ehkäisevät värinäongelmia. Suorille, **lievästi koverille ja kuperille** hiomalaikkaprofiileille ulkopyörö-, taso-, **sisäpyörö- ja pyörtöhiontaan**. Asennettava ehdottomasti oikeaan asentoon (kaltevuus molempiin akselisuuntiin 3° - 15° hiomalaikan keskiöön nähden). Oikaisinta on käännettävä tasaisin väliajoin pitimessä 90° tasaisen kulumisen varmistamiseksi.

### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	70 mm
Timanttipaino	1,5 kt
Oikaisintyyppi	Yksirae
Hiomalaikkamitoille	Ø 400 × 100–Ø 800 × 50 mm
Pään Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Oikaisimet

