



Hiomalaikanoikaisin, Tyyppi: DIA



Tilaustiedot

Tilausnumero	599100 DIA
GTIN	9003172495606
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus

Malli:

Vakaa, kätevä puukahva. Vahva metallisuojakotelo estää hiomarakeiden irtoamisen ja kipinöinnin. Kiinteät timanttioikaisusegmentit takaavat parhaan kulutuksenkestävyyden.

Käyttö:

Hiomalaikkojen oikaisemiseen ja teroittamiseen.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus	420 mm
Suoristusväline	Timanttisegmentti
Hioma-aineen lyhenne	D
Hiomalaikoille, joiden Ø	250 - 600 mm
Tuotetyyppi	Oikaisimet

Tarvikkeet

Varairrotussarja Tyyppi DIA	599110 DIA
-----------------------------	------------