


**Raeoikotaso P×L×K 33×10,5×5 mm, Tyyppi: B115****Tilaustiedot**

Tilausnumero	599760 B115
GTIN	9003174777533
Tuoteluokka	53Y

Kuvaus**Malli:**

Kertakäyttöinen oikotaso, sivulta sintrattu. Terän pituus 15 mm, terän leveys 10 mm, terän paksuus 1,15 mm.

Käyttö:

Suorille ja yksinkertaisille hiomalaikan profiileille, pyöro- ja tasohiomakoneet.

Tekninen kuvaus

Timanttipinnoitteen pituus	15 mm
Timanttipinnoitteen leveys	10 mm
Timanttipinnoitteen korkeus	1,15 mm
Hioma-aineen lyhenne	D
Tuotetyyppi	Oikotaso