



Timanttioikaisin - lieriömäinen, Timanttipaino: 0,7kt



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 599700 0,7 |
| GTIN | 9003174460800 |
| Tuoteluokka | 53Y |

Kuvaus

Malli:

Vakiomallinen hiomalaikan oikaisin kaikille sopivalla pitimellä varustetuille koneille. Oikaisimet ovat rakenteeltaan **kertakäyttöisiä**, vaihdettava kokonaan kulumisrajan saavuttamisen jälkeen. (Siirtäminen pidikkeessä ei ole mahdollista). Kertakäyttöinen **yksijyväinen** timanttioikaisin.

Käyttö:

Hiomalaikkojen tarkkaan oikaisuun ja jälkiteroitukseen hiomatyökalun määritetyn saavuttamiseksi / palauttamiseksi (pyörö- ja tasokäyttö, hiomalaikan profiili, pinnan rakenne, hiontakäyttäytyminen). Yksittäiskappaleiden tuotantoon ja piensarjatuotantoon, huolehdittava riittävästä jäähdytysvoitelusta. Lyhyet kiinnityssuhteet (vapaa pituus < 2xD) ehkäisevät värinäongelmia. Suorille, **lievästi koverille ja kuperille** hiomalaikkaprofiileille ulkopyörö-, taso-, **sisäpyörö- ja pyörtöhiontaan**. Asennettava ehdottomasti oikeaan asentoon (kaltevuus molempiin akselisuuntiin 3° - 15° hiomalaikan keskiöön nähden). Oikaisinta on käännettävä tasaisin väliajoin pitimessä 90° tasaisen kulumisen varmistamiseksi.

Tekninen kuvaus

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Kokonaispituus L | 70 mm |
| Oikaisintyyppi | Yksirae |
| Timanttipaino | 0,7 kt |
| Hiomalaikkamitoille | Ø 250 × 50–Ø 400 × 35 mm |
| Pään Ø D ₁ | 10 mm |
| Hioma-aineen lyhenne | D |
| Tuotetyyppi | Oikaisimet |

