



Kaksoisnivelavain, Avainkoko: 10X11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	621400 10X11
GTIN	4018754025664
Tuoteluokka	63A

Kuvaus

Malli:

Muottiintaattu; tiukatoleranssinen avainkoko; 12-kulm. Työntöjousen ansiosta päät pysyvät valitussa asennossa.

Kestävä kaksois-T-varsiprofiili; ohutseinäiset, syvät päät ja AS-Drive-profiili. Liikkuvat päät (säädettävissä jopa 220°).

Raaka-aine:

Kromiseosterästä, kromattu, pyöristetyt reunat (ei teräviä särmiä).

Tekninen kuvaus

Pään Ø D ₁	14,7 mm
Pään Ø D ₂	15,9 mm
Avaimen pituus L	202 mm
Avainkoko ₂	11 mm
Avainkoko ₁	10 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi	Holkkiavain