

**Kiinto-/hylsyavain, Avainkoko: 19mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	621500 19
GTIN	4045197480347
Tuoteluokka	62C

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu, molemmissa päissä sama, tiukatoleranssinen avainkoko. Holkkiavain kääntyy noin 180.

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Tekninen kuvaus**

Avainkoko	19 mm
Kidan leveys	41,6 mm
Kidan korkeus	8,5 mm
Avaimen pituus	251 mm
Irrotusprofiili	12-kulmainen holkkiavain
Pään Ø	25,8 mm
Liikkuva pää	180 astetta
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	Kromivanadiiniterästä, kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

