

Garant**DNGA 110404, BU7220, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	255439 G
GTIN	4045197895264
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

2-teräinen varustus.

Kuvaus:

Uudentyyppinen CBN, jossa on tasapainoinen yhdistelmä kulumisenkestoa ja murtolujuutta yleiseen käyttöön ruostumattomalla teräksellä jopa 67 HRC yhdistettynä eritysmalliin.

Käytettäväksi sekä tasaisessa että kevyesti ja voimakkaasti hakkaavassa leikkuussa.

Laji: BU7220

Lastuamissärmän malli: G

Lastuamissyvyys a_p : 0,05 - 0,2 mmSyöttö f : 0,05 - 0,15 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 90 - 140 m/min**Tekninen kuvaus**

Syöttö f	0,05 - 0,15 mm/kierr,
Lastuamissärmän malli	G
Lastuamissyvyys a_p	0,05 - 0,2 mm

Laji	BU7220
Lastuava aine	CBN
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	90 - 140 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	DNGA 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	BU7220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		