

Garant**CCGW 060208, BU7220, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265409 G
GTIN	4045197895523
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

2-teräinen varustus.

Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: BU7220

Lastuamissyvyys a_p : 0,03 - 0,12 mmSyöttö f : 0,04 - 0,12 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 160 m/min

Lastuamissärmän malli: G

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,03 - 0,12 mm
Syöttö f	0,04 - 0,12 mm/kierr,

Lastuamissärmän malli	G
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	CBN
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 160 m/min
Laji	BU7220
ISO-koodi-kääntöterä	CCGW 060208
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	BU7220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä