

Garant**VCGW 160408, BU7220, Lastuamissärmän malli: G****Tilaustiedot**

Tilausnumero	265484 G
GTIN	4045197895776
Tuoteluokka	21H

Kuvaus**Malli:**

2-teräinen varustus.

Laji: BU7220

Lastuamissärmän malli: G

Lastuamissyvyys a_p : 0,03 - 0,12 mmSyöttö f : 0,04 - 0,12 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 120 - 160 m/min**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	jatkuva
Koneistusehto	voimakkaasti hakkaava
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	BU7220
Lastuamissärmän malli	G
Nirkon säde	0,8 mm

Lastuamissyvyys a_p	0,03 - 0,12 mm
Lastuava aine	CBN
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö f	0,04 - 0,12 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	120 - 160 m/min
ISO-koodi-kääntöterä	VCGW 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Tuotenimen määrite	BU7220
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 55 HRC	soveltuu		
Teräs < 60 HRC	soveltuu		
Teräs < 67 HRC	soveltuu		
jatkuva	soveltuu		
epäsäännöllinen	soveltuu		
hakkaava	soveltuu		
kuiva	soveltuu		