

Lukuarvoisella toleranssilla varustettu tappitulkki Kulutusylimitan kanssa, Tyyppi: H



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 484026 H |
| GTIN | 2050001952523 |
| Tuoteluokka | 48B |

Kuvaus

TÄRKEÄÄ: Tuote on konfiguroitavissa

Toleranssialue: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC;
iskuteho

Laatu: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nimellismitta: 40.001 - 50 mm, Intervall: 0,001

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.

Lukuarvoisella toleranssilla varustetut tappitulkit esim. nro 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- Ilmoita tarkka nimellismittan \varnothing toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6–13) tai lukuarvoisen toleranssin (\pm) kanssa.
- Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!
- Sileä (suora) \varnothing ISO-sovitteella katso nro 484000; 484020; 484040 tai tilauksesta.
- Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027; 484028.

Kalibrointi: L6

Nimellismitta: 40,001 - 50 mm

Tekninen kuvaus

| | |
|----------------|---|
| Toleranssialue | A |
| Toleranssialue | G |

| | |
|----------------|-------------|
| Toleranssialue | H |
| Toleranssialue | iskuteho |
| Toleranssialue | K |
| Toleranssialue | M |
| Toleranssialue | N |
| Toleranssialue | P |
| Toleranssialue | R |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | B |
| Toleranssialue | S |
| Toleranssialue | U |
| Toleranssialue | V |
| Toleranssialue | X |
| Toleranssialue | Y |
| Toleranssialue | Z |
| Toleranssialue | ZA |
| Toleranssialue | C |
| Toleranssialue | D |
| Toleranssialue | E |
| Toleranssialue | F |
| Toleranssialue | JS |
| Toleranssialue | CD |
| Toleranssialue | EF |
| Toleranssialue | FG |
| Toleranssialue | ZC |
| Toleranssialue | ZB |
| Toleranssiarvo | -1,95 - 3,9 |
| Standardi | DIN 7164 |
| Standardi | DIN 2245-1 |

| | |
|---------------|-------------------|
| Standardi | DIN EN ISO 1938-1 |
| Laatu | 8 |
| Laatu | 12 |
| Laatu | 13 |
| Laatu | 7 |
| Laatu | 10 |
| Laatu | 6 |
| Laatu | 9 |
| Laatu | 11 |
| Tulkkityyppi | menotulkki |
| Tulkkityyppi | hylkytulkki |
| Nimellismitta | 40,001 - 50 mm |
| Kalibrointi | L6 |
| Tuotetyyppi | Tappitulkki |

Palvelut

| | |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Merkintä lasermerkinnät Tyyppe | 018940 |
| DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 019620 60 |
| Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 018400 60 |
| Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028300 60 |
| DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm | 028340 60 |