

Lukuarvoisella toleranssilla varustettu tappitulkki Kulutusylimitan kanssa, Tyyppi: J



Tilaustiedot

Tilausnumero	484026 J
GTIN	2050001952547
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

TÄRKEÄÄ: Tuote on konfiguroitavissa

Toleranssialue: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC; iskuteho

Laatu: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nimellismitta: 60.001 - 90 mm, Intervall: 0,001

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.

Lukuarvoisella toleranssilla varustetut tappitulkit esim. nro 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- **Ilmoita tarkka nimellismittan Ø toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6–13) tai lukuarvoisen toleranssin (±) kanssa.**
- **Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!**
- **Sileä (suora) Ø ISO-sovitteella katso nro 484000; 484020; 484040 tai tilauksesta.**
- **Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027; 484028.**

Kalibrointi: L6

Nimellismitta: 60,001 - 90 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	A
Toleranssialue	G

Toleranssialue	H
Toleranssialue	iskuteho
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	S
Toleranssialue	U
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	C
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	ZB
Toleranssiarvo	-2,7 - 5,4
Standardi	DIN 7164
Standardi	DIN 2245-1

Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Laatu	10
Laatu	8
Laatu	9
Laatu	13
Laatu	11
Laatu	12
Laatu	6
Laatu	7
Nimellismitta	60,001 - 90 mm
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Tappitulkki

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppe	018940
DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	019620 200
Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	018400 200
DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028340 200
Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 200 mm	028300 200