

## Lukuarvoisella toleranssilla varustetut mittatulkit ilman kulutusylimittaa, Tyyppi: I



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484028 I
GTIN	2050001952752
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### TÄRKEÄÄ: Tuote on konfiguroitavissa

Toleranssialue: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC; iskuteho

Laatu: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nimellismitta: 50.001 - 60 mm, Intervall: 0,001

#### Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Mittatulkit valmistetaan ilman menopuolen kulutuslisää.

Lukuarvoisella toleranssilla varustettu **mittatulkki** esim.nro 484028 **28 + 0,01 / - 0,02**.

#### Huomautus:

- Ilmoita tarkka nimellismittan  $\varnothing$  toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6–13) tai lukuarvoisen toleranssin ( $\pm$ ) kanssa.
- Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!

Kalibrointi: L6

Nimellismitta: 50,001 - 60 mm

### Tekninen kuvaus

Toleranssialue	A
Toleranssialue	G
Toleranssialue	H
Toleranssialue	iskuteho
Toleranssialue	K

Toleranssialue	M
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	S
Toleranssialue	U
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	C
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC
Toleranssiarvo	-2,3 - 4,6
Standardi	DIN 7164
Standardi	DIN 2245-1
Standardi	DIN EN ISO 1938-1
Laatu	13
Laatu	8

Laatu	6
Laatu	11
Laatu	7
Laatu	10
Laatu	12
Laatu	9
Tulkkityyppi	vastaanottotulkki
Nimellismitta	50,001 - 60 mm
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Tappitulkki

## Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	019620 60
Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	018400 60
Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028300 60
DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028340 60