

Lukuarvoisella toleranssilla varustettu tappitulkki Kulutusylimitan kanssa, Tyyppi: C



Tilaustiedot

Tilausnumero	484026 C
GTIN	2050001952479
Tuoteluokka	48B

Kuvaus

TÄRKEÄÄ: Tuote on konfiguroitavissa

Toleranssialue: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; JS; K; M; N; P; R; S; S; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC;
iskuteho

Laatu: 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9

Nimellismitta: 10.001 - 14 mm, Intervall: 0,001

Malli:

Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.

Lukuarvoisella toleranssilla varustetut tappitulkit esim. nro 484026 **28 + 0,01 / - 0,02**.

Standardi:

Toleranz und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164**.

Huomautus:

- Ilmoita tarkka nimellismittan \varnothing toleranssikentän (A-ZC) ja laadun (6–13) tai lukuarvoisen toleranssin (\pm) kanssa.
- Välimittatulkit ovat vain tappitulkkeja desimaalimitoilla!
- Sileä (suora) \varnothing ISO-sovitteella katso nro 484000; 484020; 484040 tai tilauksesta.
- Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027; 484028.

Kalibrointi: L6

Nimellismitta: 10,001 - 14 mm

Tekninen kuvaus

Toleranssialue	A
Toleranssialue	G

Toleranssialue	H
Toleranssialue	iskuteho
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	S
Toleranssialue	U
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	C
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC
Toleranssiarvo	-1,35 - 2,7
Standardi	DIN 7164
Standardi	DIN EN ISO 1938-1

Standardi	DIN 2245-1
Laatu	9
Laatu	13
Laatu	11
Laatu	10
Laatu	6
Laatu	7
Laatu	12
Laatu	8
Nimellismitta	10,001 - 14 mm
Tulkkityyppi	menotulkki
Tulkkityyppi	hylkytulkki
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Tappitulkki

Palvelut

Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	019620 60
Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	018400 20
Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 20 mm	028300 20
DAkS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028340 60