

## Lukuarvoisella toleranssilla varustetut raja-aaltouratulkit, Tyyppi: F



### Tilaustiedot

Tilausnumero	484408 F
GTIN	2050001956620
Tuoteluokka	48B

### Kuvaus

#### TÄRKEÄÄ: Tuote on konfiguroitavissa

Nimellismitta: 21.001 - 25.999 mm

Laatu: 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9

Toleranssialue: A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Z; ZA; ZB; ZC

#### Malli:

Välimitoille tai lukuarvoiselle toleranssille.

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. **Menopuolen kulutusylimitta** standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.

#### Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

#### Standardi:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163.**

#### Huomautus:

Esimerkki: 15,8 m6 tai 41,04 + 0,01 / – 0,02.

Kalibrointi: L6

Nimellismitta: 21,001 - 25,999 mm

### Tekninen kuvaus

Nimellismitta	21,001 - 25,999 mm
Laatu	7
Laatu	8
Laatu	9

Laatu	10
Laatu	11
Laatu	12
Laatu	13
Toleranssialue	G
Toleranssialue	A
Toleranssialue	B
Toleranssialue	C
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	EF
Toleranssialue	F
Toleranssialue	FG
Toleranssialue	H
Toleranssialue	JS
Toleranssialue	J
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	P
Toleranssialue	N
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	U
Toleranssialue	T
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	F

Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	A
Toleranssialue	G
Toleranssialue	H
Toleranssialue	iskuteho
Toleranssialue	K
Toleranssialue	M
Toleranssialue	N
Toleranssialue	P
Toleranssialue	R
Toleranssialue	S
Toleranssialue	B
Toleranssialue	T
Toleranssialue	U
Toleranssialue	V
Toleranssialue	X
Toleranssialue	Y
Toleranssialue	Z
Toleranssialue	ZA
Toleranssialue	ZB
Toleranssialue	ZC
Toleranssialue	C
Toleranssialue	D
Toleranssialue	E
Toleranssialue	F
Toleranssialue	CD
Toleranssialue	EF

Toleranssialue	FG
Toleranssialue	JS
Kalibrointi	L6
Tuotetyyppi	Akselin kiilauravälystulkki

## Palvelut

Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	018400 60
DAkKS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	019620 60
Merkintä lasermerkinnät Tyyppi	018940
Kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028300 60
DAkKS-kalibrointi Tappitulkki enimmäis-Ø 60 mm	028340 60