



Kovametallikärkinen monikäyttöporasarja, Poran Ø: 4-10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	787050 4-10
GTIN	9002741011346
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Kauttaaltaan timanttihiottu kovametalliterä, **erittäin terävä ja kova teräosa**. Patentoitu 4-kertainen profiili, nopea purunpoisto.

Käyttö:

Tarkka laattojen, seinärakenteiden, betonin, metallin, puun ja muovien **vakioporaus**.

Sisältö:

1 kpl / pora: koot (Ø) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Huomautus:

Huomio: käytä porakonetta ilman iskua!

Tekninen kuvaus

Porien lukumäärä	5
Poran Ø	4 - 10 mm
Terien lkm Z	2
Lastuava aine	KM

Käyttö iskulla / ilman iskua	ei iskuporausta
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Monikäyttöpora

Tarvikkeet

Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 10 mm	787040 10
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 5 mm	787040 5
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 6 mm	787040 6
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 4 mm	787040 4
Kovametallinen monikäyttöpora Poran Ø 8 mm	787040 8