



Kovametallinen betonipora, Ø: 18mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	786000 18
GTIN	4002395358434
Tuoteluokka	76G

Kuvaus

Malli:

Sitkeänsitkeä kovametallikärjet, jotka on juotettu korkeassa lämpötilassa. Epäsymmetrinen uranmuoto hyvään porauspurun siirtoon.

Isku- ja vakioporakoneet – kestävä, kovametallinen leikkuuterä. Kavennettu varsi.

Käyttö:

Tarkoitettu lähinnä **tulppareikien poraamiseen iskuporakoneella** betoniin, seinärakenteisiin, luonnonkiviin ja tekokiviin.

Myös kova- ja pehmytpuun, muovien, akryylin ja keramiikan tavanomaiseen poraamiseen.

Soveltuu leikkuunkorjauksen ansiosta myös karkaistun teräksen poraamiseen.

Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Varren Ø	10 mm
Työskentelypituus	100 mm
Ø	18 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	KM
Standardi	ISO 5468
Standardi	DIN 8039
Käyttö iskulla / ilman iskua	Iskuporaus
Varsi	Lieriövarsi.
Tuotetyyppi	Kivipora

